



Mască automată de sudură 3M™ Speedglas™ 9002NC, Culoare: BLACK



Date comandă

Numărul de comandă	097907 BLACK
GTIN	4054596275577
Clasa articolului	040

Descriere

Execuție:

Mască automată de sudură în **designul clasic, suplu** al apreciatului model din seria 9000 cu **aspect îmbunătățit** și bandă confortabilă de cap. 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology asigură **redarea naturală a culorilor**, contrast mai puternic și **vedere mai bună** a componentei. Datorită **ventilului de expirare**, integrat în calota căștii, masca poate fi purtată mai aproape de față, crescând astfel libertatea de mișcare. Banda pentru cap poate fi reglată individual la fiecare formă a capului datorită **roțiței de reglare**. **Trepte întunecate de protecție: 8 - 12. Treaptă luminoasă: 3.** Cu baterie 3 V Li (durabilitate 2.000 ore). **Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 55 × 107 mm.**

Standard:

Mască automată pentru sudură cu aspect îmbunătățit și bandă confortabilă pentru cap.

- **Redare naturală a culorilor, mai mult contrast și vizibilitate mai bună a piesei datorită tehnologiei 3M™ Speedglas™ Natural Color.**
- **Libertate sporită de mișcare, deoarece masca poate fi purtată mai aproape de față (lucru permis datorită ventilului de expirare integrat în calota căștii).**
- **Banda pentru cap poate fi reglată individual la forma capului, datorită roții de reglare.**

Trepte întunecate de protecție: 8 - 12. Treaptă luminoasă: 3. Cu baterie cu litiu de 3 V (durabilitate de 2.000 ore). **Baterie de schimb: Cod 081560 CR2032. Câmpul vizual al filtrului de sudură: 55 × 107 mm.**

Aplicație:

Sudură MIG / MAG și WIG

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Timp de comutare de la luminos la întunecat: 0,1 ms

Timp de comutare de la întunecat la luminos: 60 - 400 ms

Clasificare conform EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Descriere tehnică

Clasificare conform EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Timp de comutare de la întunecat la luminos	60 - 400 ms
Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,1 ms
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Mască pentru sudură