



Clichet cu compartiment, pentru o singură mână, cu biți 1/4 inch, în suport pentru curea din material textil



Date comandă

Numărul de comandă	676770
GTIN	4013288187406
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Mâner Kraftform cu zone moi integrate. Cu funcție clichet prin inel de comutare pentru strângere pe dreapta și pe stânga și blocare. Compartiment integrat pentru 6 biți.

Adaptat pentru:

Biți 1/4 inch C 6,3 și E 6,3.

Conținut:

Câte 1 buc.:

pentru Phillips Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25

pentru Pozidriv Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25

pentru Torx® interior Cod 675340 Ref. TX20; TX25

pentru Phillips Cod 674200 Ref. 1/89; 2/89

pentru Pozidriv Cod 674220 Ref. 1/89; 2/89

pentru Torx® interior Cod 674250 Ref. TX20/89 TX25/89

Descriere tehnică

Lungimea totală	150 mm
Profil de antrenare	ĂurubelniĂf Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®

Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX-PLUS®
Denumirea producătorului	KK Pistol RA 4
Suport pentru biți	D 6,3
Suport pentru biți	F 6,3
Model mâner	îndoită
Capac pivotant	nu
Posibilitate de comutare funcționare stânga-dreapta	da
Cu mâner cu clichet	da
Biți incluși	da
Magazie biți integrată	da
Tip produs	Sculă cu biți

Accesorii

Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675320 1/25
Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit pentru Pozidriv, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/89 mm	674220 1/89
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Bit pentru Phillips, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/89 mm	674200 2/89
Bit pentru Phillips, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/89 mm	674200 1/89
Bit pentru Pozidriv, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/89 mm	674220 2/89
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675310 2/25

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675310 1/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675320 2/25
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/50 mm	675310 2/50
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/50 mm	675320 2/50