

Mahr**Șubler digital de adâncime IP 67 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418702 200
GTIN	4059192058371
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD digital, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm.

Sistem de măsurare modern, eficient energetic. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanței cu vârf de măsurare Cod 418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu știft fin de măsurare călit, Ø 1,5 mm, 5 mm lungime.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanțelor Cod 418630.

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Lungimea tălpilor	100 mm

Înălțime cifre afișaj LCD	8,5 mm
Calibrarea	A1
Citire comutabilă	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 mm
Secțiunea riglei de măsurare	16×4 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Vârf pentru măsurarea distanțelor Ø 4 mm	418630

Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Emitător Tip S4E	498966 S4E
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Talpă suplimentară 300 mm	418610