



Lanternă cu LED și acumulator Versiunea 0 fără acumulator, 18 V, Tip: 92604200



Date comandă

Numărul de comandă	073200 92604200
GTIN	4014586882819
Clasa articolului	03G

Descriere

Execuție:

Lampă compactă cu LED și acumulator, cu cap rabatabil al lămpii. Compatibilă cu toate acumulatele Li-Ion Fein 12-18.

Livrare:

Lanternă fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

La Cod 073832 și Cod 073845 găsiți acumulate de schimb și încărcătoare potrivite.

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: Fein tip E 12 V

Denumirea producătorului: ALED 12-18V

Flux luminos: 300 lm

Flux luminos treapta 2: 100 lm

Număr de acumulate incluse: 0

Tip acumulator: Litiu-Ion

Tensiunea acumulatorului: 12 V

Descriere tehnică

Flux luminos treapta 2	100 lm
------------------------	--------

Tensiunea acumulatorului	12 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	ALED 12-18V
Număr de acumuloare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate fără acumulator	130 g
Flux luminos	300 lm
Alimentare cu energie	Cu acumulatori
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Caracteristici nume produs	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 12 V
Tip produs	Lampă de lucru

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073835 FE18
Încărcător cu acumulator Tip FE50	073845 FE50
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator FE14 V	073838 FE14
Încărcător cu acumulator Tip FE80	073845 FE80
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator FE18 V	073838 FE18
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator FE18 V	073836 FE18
	073837 FE12

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea
acumulatorului FE12 V

Încărcător cu acumulator Tip FE30

073845 FE30

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
FE12 V

073836 FE12