


Calibru pentru caneluri ale arborilor cu dimensiune intermediară și ajustaj ISO, Tip: B



Date comandă

Numărul de comandă	484407 B
GTIN	2050001937315
Clasa articolului	48B

Descriere

IMPORTANT: Articolul poate fi configurat

Dim. nominală: 6.001 - 8.999 mm, Intervall: 0,001

Calitate: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Câmp de toleranță: A; B; C; CD; D; E; EF; F; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZB; ZC

Execuție:

Calibre pentru caneluri cu capete „TRECE” și „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164. Corp al calibrului din oțel călit.

Pentru dimensiune intermediară sau toleranță numerică.

Calibre cu prag limitator pentru caneluri ale arborilor cu dimensiune intermediară și ajustaj ISO, de ex., Cod 484407 Ref. **15,8 M6**.

Aplicație:

Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Calibrarea: L6

Dim. nominală: 6,001 - 8,999 mm

Descriere tehnică

Dim. nominală	6,001 - 8,999 mm
Calitate	7
Calitate	8

Calitate	9
Calitate	10
Calitate	11
Calitate	12
Calitate	13
Câmp de toleranță	A
Câmp de toleranță	B
Câmp de toleranță	C
Câmp de toleranță	CD
Câmp de toleranță	D
Câmp de toleranță	E
Câmp de toleranță	EF
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	FG
Câmp de toleranță	G
Câmp de toleranță	J
Câmp de toleranță	H
Câmp de toleranță	JS
Câmp de toleranță	K
Câmp de toleranță	N
Câmp de toleranță	M
Câmp de toleranță	P
Câmp de toleranță	R
Câmp de toleranță	T
Câmp de toleranță	S
Câmp de toleranță	U
Câmp de toleranță	V
Câmp de toleranță	X
Câmp de toleranță	Z

Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	ZA
Câmp de toleranță	ZB
Câmp de toleranță	ZC
Câmp de toleranță	A
Câmp de toleranță	G
Câmp de toleranță	H
Câmp de toleranță	J
Câmp de toleranță	K
Câmp de toleranță	M
Câmp de toleranță	N
Câmp de toleranță	P
Câmp de toleranță	R
Câmp de toleranță	S
Câmp de toleranță	B
Câmp de toleranță	T
Câmp de toleranță	U
Câmp de toleranță	V
Câmp de toleranță	X
Câmp de toleranță	Y
Câmp de toleranță	Z
Câmp de toleranță	ZA
Câmp de toleranță	ZB
Câmp de toleranță	ZC
Câmp de toleranță	C
Câmp de toleranță	D
Câmp de toleranță	E
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	CD

Câmp de toleranță	EF
Câmp de toleranță	FG
Câmp de toleranță	JS
Calibrarea	L6
Tip produs	Calibru pentru caneluri

Servicii

Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 20 mm	018400 20
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	019620 60
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm	028340 60
Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 20 mm	028300 20