



Module de filtrare a aerului pentru dulapurile de siguranță, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	981108 1
GTIN	4045197886316
Clasa articolului	96G

Descriere

Execuție:

Cartușul de filtrare HOLEX funcționează în regim de recirculare a aerului și servește la ventilația tehnică a dulapurilor de siguranță HOLEX tip 90 (Cod 981105 Ref. 1200) conform DIN EN 14470-1 la depozitarea lichidelor inflamabile.

Datorită modului de funcționare silențios cartușele filtrante HOLEX pentru substanțe periculoase sunt ideale pentru utilizare direct în mediul de lucru. Cartușul filtrant HOLEX pentru substanțe periculoase reacționează la **impurități specifice grosiere** (praf, etc.) **precum și la impurificarea aerului cu hidrocarburi sub formă de vapori și gaze**. La saturații corespunzătoare se afișează mesaje de avertizare cu ajutorul lămpilor cu leduri.

Aerul evacuat din dulap este purificat de vaporii de hidrocarburi prin **filtrul cu cărbune activ** integrat, astfel încât poate fi evacuat în aerul din încăpere. Particularitatea acestui filtru constă în **configurația sa în tandem**. Când filtrul principal este saturat, al doilea filtru integrat asigură o siguranță suplimentară pe un interval de cca. 14 zile.

Nicio încărcare a aerului din încăpere datorită filtrării de aproape 100% a tuturor vaporilor de solvenți – protecția sănătății angajaților!

Execuție text publicitar:

- **Mod de lucru silențios în regim de recirculare a aerului.**
- **Cu filtru integrat cu cărbune activ, în configurație tandem.**
- **Pentru murdărie grosieră particulară, precum și pentru impurificarea puternică a aerului evacuat cu vapori și gaze de hidrocarburi.**
- **Filtrare de aproape 100% a tuturor vaporilor de solvenți.**

Utilizare text publicitar:

Pentru dezaerarea tehnică a dulapurilor de siguranță HOLEX tip 90 (Cod 981105) conform EN ISO 14470-1 la depozitarea de lichide inflamabile.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Pentru a asigura lucrul lipsit de pericole, funcționarea cartușului filtrant HOLEX pentru substanțe periculoase trebuie verificată conform indicațiilor și solicitării de către un tehnician calificat intern. În cadrul acestei verificări, trebuie controlată impurificarea filtrului tandem cu cărbune activ. Dacă senzorul indică saturație cu hidrocarburi, tehnicianul trebuie să schimbe cartușul.

Descriere tehnică

Adâncime	510 mm
Înălțime	210 mm
Greutate	14 kg
Lățime	310 mm
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	85 - 264 V
Nivel de presiune acustică	35 dB
Consum de curent	0,13 A
Tip produs	Accesoriu filtru recirculare aer

Accesorii

Filtru de schimb pentru modulul de filtrare a aerului pentru dulapurile de siguranță HOLEX Tip 1

981109 1