

**JOKER 6000 Set de chei fixe / inelare cu clichet, Număr de chei: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	614880 11
GTIN	4013288167521
Clasa articolului	63F

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

**Material:**

Oțel crom-molibden, cromat mat.

**Livrare:**

Câte 1 cheie Cod 614870: Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

**Descriere tehnică**

Număr de chei	11
Deschiderea cheii	8 mm
Deschiderea cheii	18 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Deschiderea cheii	10 mm

Deschiderea cheii	11 mm
Deschiderea cheii	12 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Deschiderea cheii	14 mm
Deschiderea cheii	15 mm
Deschiderea cheii	16 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Denumirea producătorului	6000 Joker 11 Set 1
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	80
Unghi prindere	4,5 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat
Ambalaj	Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei	metric
Opritor final pe partea falcii	da
Funcție oprite pe partea fălcii	da
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

## Accesorii

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 19 mm	614870 19
JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 13 mm	614870 13
JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 15 mm	614870 15
	614870 10

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
10 mm

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
11 mm

614870 11

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
8 mm

614870 8

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
18 mm

614870 18

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
16 mm

614870 16

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
14 mm

614870 14

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
12 mm

614870 12

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii  
17 mm

614870 17