



Tester pentru atelier SENSOTORK®, Momentul maxim: 1100Nm



Date comandă

Numărul de comandă	654250 1100
GTIN	4018754181155
Clasa articolului	63B

Descriere

Execuție:

Aparat compact de verificare în atelier pentru chei dinamometrice.

Este prevăzut cu adaptori interschimbabili pentru traductorul de măsurare. Precizie ridicată prin înregistratoare plate de valori măsurate (forțe transversale mici) cu prelucrare și digitalizare a valorilor măsurate direct în înregistratorul de valori măsurate (abaterea de afișaj de la valoarea măsurată $\pm 0,25\%$ în intervalul de $20\% - 100\%$ al valorii nominale; $\pm 0,5\%$ în intervalul de $10\% - 20\%$ al valorii nominale și $\pm 1\%$ în intervalul de $2\% - 10\%$ al valorii nominale).

Siguranță mare datorită afișajului suplimentar al momentului corespunzător pentru chei dinamometrice declanșatoare.

Livrare:

Inclusiv înregistrator de valori măsurate, suport, modul de afișare, stativ pentru modul de afișare, cablu spiralat, alimentator cu cablu de legătură 1,5 m, set de fixare pentru pozițiede verificare orizontală și verticală.

Livrare:

Adaptor (pătrat interior \times pătrat exterior): $1/4$ inch \times $3/4$ inch;
 $3/8$ inch \times $3/4$ inch;
 $1/2$ inch \times $3/4$ inch

Descriere tehnică

Dimensiuni b	180 mm
Momentul maxim	1100 Nm
Adaptor pătrat	3/4 inch
Dimensiuni h ₁	79 mm
Dimensiuni h ₂	215 mm
Greutate	7,5 kg
Dimensiuni l	180 mm
Domeniu de măsurare	25 – 1100 Nm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Interfață	Interfață USB
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	O4
Tip produs	Dispozitiv de calibrare și ajustare

Servicii

Calibrare bilaterală Dispozitiv / senzor de verificare a momentului Momentul maxim 1000/2 Nm	020140 1000/2
Calibrare DAkkS bilaterală Dispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm	020150 1000/2

Accesorii

Înregistrator de valori măsurate Momentul maxim 1100 Nm	654255 1100
Adaptor pătrat calibrare Tip 3	654383 3
Adaptor pătrat calibrare Tip 4	654383 4
Adaptor pătrat calibrare Tip 2	654383 2