

Garant**Stativ de măsurare hidraulic (cu bază magnetică), Cursă maximă: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	440600 300
GTIN	4045197889805
Clasa articolului	41D

Descriere**Execuție:**

Stativ incluzând suport magnetic cu **comutator ergonomic**. Magnet din ferită de mare putere cu suprafață de reazem rectificată în partea din spate și partea de jos a prismei rectificată pentru montarea pe arbori și corpuri cilindrice. **Carcasă din plastic ușor de prins** a suportului magnetic cu protecție la impact și izolare termică.

Stativ de măsurare hidraulic cu blocare centrală - toate brațele sunt blocate rigid cu ajutorul butonului rotativ central. Uleiul hidraulic este asigurat împotriva pierderii cu garnitură dublă. Forța de blocare poate fi reglată fără trepte. **Roată de mână mare și cauciucată** (Ø 54 mm) pentru strângere ușoară și slăbirea blocării. Brațele articulate se rotesc 360° în jurul suportului de măsurare, sunt rabatabile 180° și se potrivesc pentru ceasurile comparatoare cu tijă cu Ø de 6 și 8 mm sau prismă.

Livrare:

Braț articulat Cod 440610 300 și bază magnetică Cod 440620 1.

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilații mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferență de temperatură de maxim 15 °C fără oscilații de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susținute.

Descriere tehnică

Amplasare racord filetat	lateral
Forță de atracție	1000 N
Racord filetat	M8
Bază magnetică înălțime	58 mm
Bază magnetică lățime	56 mm
Cursă maximă	300 mm
Bază magnetică lungime	75 mm
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Suport magnetic Tip 1	440620 1
Rotiță manuală de schimb Tip A	440626 A
Braț articulată hidraulic (fără bază magnetică) Cursă maximă 300 mm	440610 300
Piston de schimb Tip 4	440830 4
Mâner în formă de stea Tip 4	440850 4
Șurub de fixare M3 pentru suport pentru ceasuri micrometrice	440858
Șurub de reglare M4×0,35 pentru suport pentru ceasuri micrometrice	440859
Suport de ceas comparator	440860
Set inel-garnitură Tip 1	440855 1