

**Aspiratoare de siguranță ATTIX, Denumirea producătorului: 33-2HIC****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 078542 33-2HIC |
| GTIN | 5711145392107 |
| Clasa articolului | 07C |

Descriere**Execuție:**

Aspiratoare robuste și performante **pentru suprafețe umede / uscate**, cu sistem de racordare a furtunului (MultiFit) flexibil, pentru realizarea curățării profesionale. **Grad de eliminare > 99,9%**.

· **Sistem InfiniClean complet automat de curățare a filtrului.**

Aspirator de siguranță compact pentru lucrările cu praf periculos din **clasa L, M, H și azbest.**

· **Pornire lină, funcție de reglare a turației.**

· **Priză cu sistem automat de pornire, antistatică.**

Livrare:

Inclusiv furtun de aspirare, țevă curbată de mână, filtru umed și element de filtrare lavabil (PET), suport pentru furtun și pentru cablu. Inclusiv filtru pliat drept lavabil PTFE, furtun de aspirare **antistatic** Ø 32 mm, tuburi de prelungire din oțel D 36 (2 × 505 mm), țevă curbată de mână din oțel inoxidabil, duză de pardoseală industrială 300 mm, duză de rosturi, adaptor antistatic pentru scule.

Notă:

Alte aspiratoare de siguranță pentru fiecare clasă de pericol (prafuri periculoase pentru sănătate sau explozive) se livrează la cerere (clasele L, M, H).

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|--|
| Denumirea producătorului | 33-2HIC |
| Sistem automat de pornire | da |
| Vacuum | 250 mbar |
| Număr de turbine | 1 |
| Lățime | 385 mm |
| Debit volumetric aer | 75 l/s |
| Sistem antistatic | da |
| Lungimea cablului | 7,5 m |
| Ø furtun | 36 mm |
| Curățarea filtrului | InfiniClean™ complet automat |
| Volum recipient | 30 l |
| Putere absorbită | 1400 W |
| Lungime | 565 mm |
| Zgomot de lucru | 60 dB(A) |
| Grad de eliminare | 99,9 % |
| Înălțime | 520 mm |
| Lungimea furtunului de aspirare | 4 m |
| Greutate | 14,5 kg |
| Clasa de praf – aspirator | L |
| Clasa de praf – aspirator | H |
| Clasa de praf – aspirator | M |
| Clasa de praf – aspirator | Azbest |
| Particularitate | Aspirator de siguranță |
| Sistem de filtrare | Filtru plat vălurit PTFE |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Tip produs | Aspirator pentru suprafețe umede și uscate |

Accesorii

Filtru de schimb Recomandat pentru tipul de aspirator
33-2HIC

078548 33-2HIC

Set pentru atelier Denumirea producătorului ATTIX5

078543 ATTIX5

Set de pungă de filtru 5 buc. Recomandat pentru tipul de
aspirator 33-2HIC

078549 33-2HIC