

**Garant****Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă cu cap pivotant, Număr de chei: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	614814 10
GTIN	4045197673312
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Livrare:**

Câte 1 cheie Cod 614812 în mărimile 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Notă:**

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.

**Descriere tehnică**

Număr de chei	10
Deschiderea cheii	8 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Deschiderea cheii	9 mm
Deschiderea cheii	10 mm

Deschiderea cheii	11 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Deschiderea cheii	14 mm
Deschiderea cheii	16 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Deschiderea cheii	18 mm
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Ambalaj	Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei	metric
Cu cap pivotant	da
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

## Accesorii

Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 19 mm	614812 19
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 8 mm	614812 8
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 4	614850 4
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 3	614850 3
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 16 mm	614812 16
Husă pliabilă Număr de compartimente 10	614835 10
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 1	614850 1
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 9 mm	614812 9

Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 10 mm	614812 10
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2	614850 2
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 18 mm	614812 18
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 17 mm	614812 17
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 13 mm	614812 13
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 14 mm	614812 14
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 11 mm	614812 11