

**Mahr****Șubler digital de adâncime pentru canale IP 67, i-wi, Domeniu de măsurare: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418754 100
GTIN	4059192057312
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc.

Afișaj LCD foarte mare cu cifre mari de 11 mm. Interfață de date integrată, fără fir, i-wi.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. Inclusiv 3 palpatoare (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm și rază 6 mm).

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940.

Radioreceptor i-wi Cod 498912. Palpator cu disc Cod 418660 Ref. 0,5, palpator special Cod 434900 – 4915 cu filet M 2,5.

**Descriere tehnică**

Secțiunea riglei de măsurare	16 × 3 mm
Domeniu de măsurare	0 - 100 mm
Ø bare măsurare	4 mm
Calibrarea	A1
Lungimea tălpii	85 mm
Citire comutabilă	0,01 mm

Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime pentru canale

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

## Accesorii

Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator cu disc Grosimea discului 0,5 mm	418660 0,5
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK

Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK
Palpator cu disc Grosimea discului 1 mm	418660 1
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din carbură Tip 2	434910 2