

**Set de chei tubulare, Număr de chei: 11/3****Date comandă**

Numărul de comandă	620320 11/3
GTIN	4045197438836
Clasa articolului	62C

Descriere**Execuție:**

Din oțel de îmbunătățire cu pereți subțiri, cu gaură transversală pentru tijă cilindrică.

Standard:**DIN 896 B****Material:**

Oțel de îmbunătățire, cromat.

Livrare:

Câte 1 cheie tubulară Cod 620120: Ref. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 27x32; 30x34

Descriere tehnică

Număr de tije cilindrice	3
Număr de chei	11
Ambalaj	Husă din plastic
Standard	DIN 896 B
Material	Oțel de îmbunătățire, cromat

Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Tijă cilindrică Ø×lungimea totală 6X160 mm	621600 6X160
Tijă cilindrică Ø×lungimea totală 14X320 mm	621600 14X320
Tijă cilindrică Ø×lungimea totală 16X400 mm	621600 16X400
Tijă cilindrică Ø×lungimea totală 10X200 mm	621600 10X200
Tijă cilindrică Ø×lungimea totală 12X250 mm	621600 12X250
Creion mecanic, dispus în trepte Lungimea totală 245 mm	621800 245
Creion mecanic, dispus în trepte Lungimea totală 180 mm	621800 180
Creion mecanic, dispus în trepte Lungimea totală 175 mm	621800 175
Tijă cilindrică Ø×lungimea totală 8X180 mm	621600 8X180
Cheie tubulară Deschiderea cheii 14X15 mm	620120 14X15
Cheie tubulară Deschiderea cheii 21X24 mm	620120 21X24
Cheie tubulară Deschiderea cheii 10X11 mm	620120 10X11
Cheie tubulară Deschiderea cheii 12X13 mm	620120 12X13
Cheie tubulară Deschiderea cheii 18X19 mm	620120 18X19
Cheie tubulară Deschiderea cheii 30X34 mm	620120 30X34
Cheie tubulară Deschiderea cheii 6X7 mm	620120 6X7
Cheie tubulară Deschiderea cheii 8X9 mm	620120 8X9
Cheie tubulară Deschiderea cheii 20X22 mm	620120 20X22
Cheie tubulară Deschiderea cheii 27X32 mm	620120 27X32
Cheie tubulară Deschiderea cheii 16X17 mm	620120 16X17