

**Salopetă multistandard Multiseven, galben/albastru de Berlin, Mărime DE: 54****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 091785 54 |
| GTIN | 4046181590547 |
| Clasa articolului | 09S |

Descriere**Execuție:**

Salopetă cu bretele elastice pentru un confort sporit, ideal pentru lucrările de sudură.

- **Buzunar atașat, cu clapă și scai.**
- **Cordon reglabil.**
- **Două buzunare laterale.**
- **Buzunar cargo cu buzunar atașat pentru telefon.**
- **Buzunare la spate cu clapă și scai.**

Standard:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6;

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare țării dumneavoastră le găsiți în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.

Componentele țesăturii: 43% bumbac

Componentele țesăturii: 2% fibre speciale

Componentele țesăturii: 55% modacril

Gramaj material / Densitate țesătură: 350 g/m²

Spălare: 60 °C rufe colorate

Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăți antistatice

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|---|
| Mărime DE | 54 |
| Mărime IT | 58 |
| Ref FR | 58 |
| Sex | Bărbați |
| Componentele țesăturii | 43% bumbac |
| Componentele țesăturii | 2% fibre speciale |
| Componentele țesăturii | 55% modacril |
| Gramaj material / Densitate țesătură | 350 g/m ² |
| Spălare | 60 °C rufe colorate |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori |
| Curățare chimică | Curățare delicată cu percloretlenă |
| Uscare | Uscare delicată în uscătorul de rufe (temperatură joasă) |
| Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C |
| Îmbrăcămintă conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăți antistatice |
| Îmbrăcămintă conform | DIN EN ISO 11611 Protecție la sudură |
| Îmbrăcămintă conform | DIN EN ISO 11612 Protecție împotriva flăcărilor și căldurii |
| Culoarea | galben/albastru granulat |
| Standard | EN 13034-6 |
| Standard | EN 61482-1-2 |
| Standard | EN ISO 20471 |