



Set de șurubelnițe late, cu mâner SwissGrip din 2 componente, Număr de șurubelnițe: 6



Date comandă

Numărul de comandă

660041 6

GTIN

7610733249725

Clasa articolului

63E

Descriere

Execuție:

Mâner de forță SwissGrip cu înveliș dermofil din elastomer și cu miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistent la șoc. Se pot transmite momente de rotație ridicate chiar cu mâini ude sau uleioase. **Tijă** din aliaj special PB Swiss Tools, cu o duritate cât mai ridicată și o tenacitate deosebită. Suprafață nichelată și cromată. Vârf negru. Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație. Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părții antrenate.

Avantaj:

- **Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație.**
- **Fără efect cam-out.**
- **Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate și nestandardizate de șurub.**
- **Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.**
- **Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort și momente de rotație solicitante.**
- **Protecție împotriva rulării.**
- **Marcare cu simbol de antrenare și mărime.**

Aplicație:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate, etc.

Conținut:

Câte 1 șurubelniță Cod 660040: Ref. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Livrare:

Cu suport de perete.

Descriere tehnică

Hexagon de antrenare	nu
Număr de șurubelnițe	6
Serie	SwissGrip
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Calotă de lovire	nu
Material	Aliaj special PB Swiss Tools
Material mâner	Elastomer
Suprafață	nichelat și cromat
Vârful tijei	negru
Ambalaj	Suport de perete
Fără scântei	nu
Capac pivotant	nu
Lamă continuă	nu
Tip produs	Șurubelnițe

Accesorii

Șurubelniță lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente Lățimea tijei b 10 mm	660040 10
Suport pentru șurub Tip 1	666425 1
Șurubelniță lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente Lățimea tijei b 5,5 mm	660040 5,5
	660040 6,5

Șurubelniță lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente
Lățimea tijei b 6,5 mm

Șurubelniță lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente
Lățimea tijei b 8 mm

660040 8

Șurubelniță lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente
Lățimea tijei b 3,5 mm

660040 3,5

Șurubelniță lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente
Lățimea tijei b 4 mm

660040 4