



Set de șurubelnițe standard „Stainless” pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform, Număr de șurubelnițe: 6



Date comandă

Numărul de comandă	662510 6
GTIN	4013288116017
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Tije forjate, tășurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a șuruburilor cu fantă.

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la șocuri **cu zone moi integrate** înlesnește transmiterea momentului și protejează, astfel, mâna și brațul.

Tijă Wera Lasertip din oțel superior cu tăiș conic și **vârf de antrenare cu suprafață rugoasă** (de la Ref. 3,5).

Standard:

DIN 5265 Form A

Conținut:

Câte 1 șurubelniță Cod 662500: Ref. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Notă:

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru șurubelnițele standard, cu condiția ca șurubelnița utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale șuruburilor (consultați tabelele). Deteriorarea fantei șurubului este evitată dacă se alege șurubelnița de mărime potrivită.

Descriere tehnică

Număr de șurubelnițe	6
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Material	Oțel superior, INOX

Tip produs

Șurubelnițe

Accesorii

Șurubelniță standard „Stainless” pentru șuruburi cu fantă,
cu mâner Kraftform Lățimea tijei b 10 mm

662500 10

Șurubelniță standard „Stainless” pentru șuruburi cu fantă,
cu mâner Kraftform Lățimea tijei b 3,5 mm

662500 3,5

Suport pentru șurub Tip 1

666425 1

Șurubelniță standard „Stainless” pentru șuruburi cu fantă,
cu mâner Kraftform Lățimea tijei b 8 mm

662500 8

Șurubelniță standard „Stainless” pentru șuruburi cu fantă,
cu mâner Kraftform Lățimea tijei b 4 mm

662500 4

Șurubelniță standard „Stainless” pentru șuruburi cu fantă,
cu mâner Kraftform Lățimea tijei b 3 mm

662500 3

Șurubelniță standard „Stainless” pentru șuruburi cu fantă,
cu mâner Kraftform Lățimea tijei b 6,5 mm

662500 6,5

Șurubelniță standard „Stainless” pentru șuruburi cu fantă,
cu mâner Kraftform Lățimea tijei b 5,5 mm

662500 5,5