




Set de șurubelnițe electronice pentru șuruburi cu fantă, Classic complet izolate, Număr de șurubelnițe: 6



Date comandă

Numărul de comandă	663010 6
GTIN	7610733064342
Clasa articolului	63E

Descriere

Execuție:

Mâner și tijă **izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Fiecare șurubelniță a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.

Mâner subțire, cu manșon dermofil din elastomer și un miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistentă la șoc. Datorită structurii speciale a suprafeței, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită. Tijele cu tășuri conice, în conformitate cu normele privind fantele șuruburilor. Izolat complet, rezistența la șoc a izolației reprezintă o valoare mult mai mare decât tensiunea minimă de încercare indicată conform VDE. Fiecare șurubelniță a fost verificată individual în baie de apă în ceea ce privește străpungerea la tensiune aplicată.

Aplicație:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru șurubelnițele standard, cu condiția ca șurubelnița utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale șuruburilor (consultați tabelele). Deteriorarea fantei șurubului este evitată dacă se alege șurubelnița de mărime potrivită.

Conținut:

Câte 1 șurubelniță Cod 663000: Ref. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Descriere tehnică

Număr de șurubelnițe	6
----------------------	---

Serie	Classic VDE
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Fără scântei	nu
Tip produs	Șurubelnițe

Accesorii

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tije b 2 mm	663000 2
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tije b 10 mm	663000 10
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tije b 6,5 mm	663000 6,5
Suport pentru șurub Tip 3	666425 3
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tije b 3 mm	663000 3
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tije b 5,5 mm	663000 5,5
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tije b 4 mm	663000 4
Suport pentru șurub Tip 2	666425 2
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tije b 2,5 mm	663000 2,5
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tije b 3,5 mm	663000 3,5
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, Classiccomplet izolată Lățimea tije b 8 mm	663000 8