



Ghete cu șireturi, antracit structură STAVANGER GORE II, S3 NB, Mărimea încălțărilor UE: 47



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 092781 47 |
| GTIN | 4044348293720 |
| Clasa articolului | 09C |

Descriere

Execuție:

Ghete cu șireturi structură STAVANGER GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafață impermeabil la apă și care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistență bună la acizi și leșii. Rezistență mare la tăiere și la solicitare mecanică. Talpă lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar și pe podele netede, ude și uleioase. Cu **amortizare la călcâi SECURA VARIO®** și rezistență la temperaturi înalte de până la cca 220 °C.

- **Limbă închisă.**
- **Pingea Perbunan Alpine, antracit.**
- **Protecție întărită a vârfurilor.**
- **Cârlige pentru șireturi.**
- **Carâmb ridicat.**
- **Bordură căptușită.**
- **Talpă interioară din piele naturală.**
- **Branț confortabil ERGO-COOL®.**

Execuție text publicitar:

Ghete cu șireturi structură STAVANGER GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafață impermeabil la apă și care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistență bună la acizi și leșii. Rezistență mare la tăiere și la solicitare mecanică. Talpă

lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar și pe podele netede, ude și uleioase. Rezistent la temperaturi de până la aprox. 220 °C.

- **Limbă închisă.**
- **Pingea Perbunan Alpine, antracit.**
- **Protecție întărită a vârfurilor.**
- **Cârlige pentru șireturi.**
- **Carâmb ridicat.**
- **Bordură căptușită.**
- **Talpă interioară din piele naturală.**
- **Branț confortabil ERGO-COOL®.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile de încălțăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălțăminte UE 36 – 51.

Variantă lată XB, Cod 092782. Include elementul de amortizare roșu și negru

Notă text publicitar:

Variantă lată XB, Cod 092782.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Clasa de protecție | S3 |
| Protecție contra străpungerii | Oțel |
| Standard | Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191 |
| Mărimea încălțărilor UE | 47 |
| Izolație de protecție la frig | Până la -20°C |
| Material bombeu de protecție | Oțel |
| Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) | Peste 200 °C |
| Caracteristici | Amortizare Vario® |
| Sex | Bărbați |
| Tip produs | Cizme de protecție |