



Set de șurubelnițe, cu mâner rabatabil, 9 buc. pentru Phillips și șuruburi cu cap hexagonal, Număr de piese: 9



Date comandă

Numărul de comandă	667645 9
GTIN	7610733205653
Clasa articolului	63E

Descriere

Execuție:

Mâner din plastic transparent, rezistent la șocuri. **Tijă** din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată și o tenacitate deosebită. Suprafață nichelată și cromată.

Avantaj:

Reducere semnificativă a „efectului cam-out” datorită vârfurilor extrem de precise, de ex. tășuri plan paralele respectiv vârfuri cu fante în cruce frezate, cu dimensiuni exacte. Mânerul rabatabil permite 2 funcții:

- **Rotire rapidă (în poziția dreaptă).**
- **Forță cumulată (în poziția îndoită la 90°).**

Conținut:

Mâner rabatabil: 1 buc.

Tije pentru Phillips Cod 659870: Ref. 1; 2; 3

Tije hexagonale Cod 659878: Ref. 3; 4; 5; 6; 8

Notă:

Tijele interschimbabile de schimb sunt prezentate la Cod 659870 – 659884.

Descriere tehnică

Număr de piese	9
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Tip produs	Șurubelnițe

Accesorii

Tijă de 8 mm pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 2	659870 2
Tijă de 8 mm pentru Torx® Profil Torx® TX25	659882 TX25
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 9 mm	659880 9
Tijă de 8 mm pentru Torx® Profil Torx® TX20	659882 TX20
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 10 mm	659880 10
Tijă de 8 mm Pozidriv Mărimea fantei în cruce 3	659872 3
Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 4 mm	659878 4
Tijă de 8 mm pentru Torx® Profil Torx® TX30	659882 TX30
Tijă de 8 mm Pozidriv Mărimea fantei în cruce 2	659872 2
Tijă de 8 mm pentru Torx® Profil Torx® TX15	659882 TX15
Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 8 mm	659878 8
Tijă de 8 mm pentru Torx Plus® Profil Torx Plus® 20IP	659884 20IP
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 6 mm	659880 6
Tijă de 8 mm pentru Torx® Profil Torx® TX45	659882 TX45
Tijă de 8 mm pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 3	659870 3
Tijă de 8 mm pentru Torx Plus® Profil Torx Plus® 30IP	659884 30IP
Tijă de 8 mm pentru Torx Plus® Profil Torx Plus® 15IP	659884 15IP
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 13 mm	659880 13
Tijă de 8 mm pentru Torx® Profil Torx® TX40	659882 TX40

Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 8 mm	659880 8
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 11 mm	659880 11
Tijă de 8 mm pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 1	659870 1
Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 6 mm	659878 6
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 7 mm	659880 7
Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 10 mm	659878 10
Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 5 mm	659878 5
Tijă de 8 mm pentru Torx Plus® Profil Torx Plus® 25IP	659884 25IP
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 12 mm	659880 12
Tijă de 8 mm pentru Torx Plus® Profil Torx Plus® 10IP	659884 10IP
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 5,5 mm	659880 5,5