



Set de șurubelnițe de montaj, Număr de piese: 11



Date comandă

Numărul de comandă	667400 11
GTIN	4013288000675
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Mâner Kraftform din material plastic rezistent la șocuri pentru prinderea diferitelor tije. **Tije hexagonale** din oțel special cu o tenacitate deosebită și duritate ridicată. Suprafață cromată nicromat, vârfuri gri oțel.

Conținut:

2 tije pentru șurubelniță lată: 4x0,6 / 6x1; 5x0,8 / 7x1,2

1 tijă pentru Phillips: Ref. 1 / Ref. 2

1 tijă pentru șurubelniță Pozidriv: Ref. 1 / Ref. 2

3 tije pentru șurubelniță hexagonală: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 parte cu cap sferic)

3 tije pentru Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Mâner Kraftform Cod 667410: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă din material textil.

Descriere tehnică

Lungimea totală	175 mm
Număr de piese	11
Lungimea lamei	100 mm
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips

Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Denumirea producătorului	88/1
Tip produs	Șurubelnițe

Accesorii

Bit pentru șurubelniță pentru șuruburi cu gaură interioară hexagonală Hexagon 6 mm	667450 6
Tijă de șurubelniță pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 1+2	667430 1+2
Mâner individual Kraftform	667410
Bit pentru șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX20+25	667460 TX20+25
Bit pentru șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX30+40	667460 TX30+40
Bit pentru șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, bilateral Lățimea lamei 5+7 mm	667420 5+7
Bit pentru șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX10+15	667460 TX10+15
Bit pentru șurubelniță pentru șuruburi cu gaură interioară hexagonală Hexagon 4 mm	667450 4
Bit pentru șurubelniță pentru șuruburi cu gaură interioară hexagonală Hexagon 5 mm	667450 5
Bit pentru șurubelniță pentru Pozidriv Mărimea fantei în cruce 1+2	667440 1+2
Bit pentru șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, bilateral Lățimea lamei 4+6 mm	667420 4+6