

## Calibre de recepție cu toleranță numerică fără toleranță de uzură, Tip: D



### Date comandă

Numărul de comandă	484028 D
GTIN	2050001952707
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### IMPORTANT: Articolul poate fi configurat

Câmp de toleranță: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Calitate: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Dim. nominală: 14.001 - 18 mm, Intervall: 0,001

#### Execuție:

Corp de măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit.

Calibrele de recepție sunt realizate fără adaos de uzură pe partea „trece”.

**Calibru de recepție** cu toleranță numerică de ex. Cod 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

#### Notă:

- **Vă rugăm să precizați diametrul nominal exact  $\varnothing$  cu câmp de toleranță (A-ZC) și calitate (6–13) sau toleranță numerică ( $\pm$ ).**
- **Calibrele tampon cu dimensiuni intermediare sunt doar calibre tampon cu prag cu dimensiuni decimale!**

Calibrarea: L6

Dim. nominală: 14,001 - 18 mm

### Descriere tehnică

Câmp de toleranță	A
Câmp de toleranță	G
Câmp de toleranță	H
Câmp de toleranță	J
Câmp de toleranță	K
Câmp de toleranță	M

Câmp de toleranță	N
Câmp de toleranță	P
Câmp de toleranță	R
Câmp de toleranță	S
Câmp de toleranță	B
Câmp de toleranță	T
Câmp de toleranță	U
Câmp de toleranță	V
Câmp de toleranță	X
Câmp de toleranță	Y
Câmp de toleranță	Z
Câmp de toleranță	ZA
Câmp de toleranță	C
Câmp de toleranță	D
Câmp de toleranță	E
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	JS
Câmp de toleranță	CD
Câmp de toleranță	EF
Câmp de toleranță	FG
Câmp de toleranță	ZC
Câmp de toleranță	ZB
Valoare toleranță	-1,35 - 2,7
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 2245-1
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Calitate	10
Calitate	6
Calitate	7

Calitate	13
Calitate	12
Calitate	9
Calitate	11
Calitate	8
Tip de calibru	Calibru de recepție
Dim. nominală	14,001 - 18 mm
Calibrarea	L6
Tip produs	Calibru limitativ

## Servicii

Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag $\varnothing$ maxim 60 mm	019620 60
Calibrare Calibru tampon cu prag limitator $\varnothing$ maxim 20 mm	018400 20
Calibrare Calibru tampon cu prag limitator $\varnothing$ maxim 20 mm	028300 20
Calibrare DAkKS Calibru tampon cu prag $\varnothing$ maxim 60 mm	028340 60