

**Koken****Set șurubelnițe manuale cu percuție, în casetă din tablă, Conținut set: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	673000 5
GTIN	4991644215652
Clasa articolului	63R

**Descriere****Execuție:**

Mâner masiv cu gaură interioară hexagonală pentru prinderea tijelor de schimb. Reversibil pentru funcționarea pe dreapta sau pe stânga. Prindere detașabilă a tijelor (5/16 inch), prin care este posibilă utilizarea directă și a cheilor tubulare cu pătrat de antrenare 1/2 inch.

Tije de schimb recomandate, consultați Cod 675400 – 675470.

**Aplicație:**

Sculă ideală pentru a desface șuruburile blocate cu o lovitură de ciocan, respectiv pentru a strânge foarte tare șuruburile.

**Conținut:**

Suport cu adaptor similar Cod 676945: 1 buc. Ref. 2/16

Tije pentru șurubelniță lată: 9; 11 mm

Tije pentru Phillips: Ref. 2; 3

**Descriere tehnică**

Număr de piese	5
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Tip produs	Șurubelnițe

## Accesorii

Bit pentru Pozidriv, 5/4 inch C 8 Mărimea fantei în cruce 3	675420 3
Bit pentru Pozidriv, 5/4 inch C 8 Mărimea fantei în cruce 2	675420 2
Bit pentru Phillips 5/16 inch C 8 Mărimea fantei în cruce 3	675400 3
Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX25	675470 TX25
Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX40	675470 TX40
Bit hexagonal, 5/4 inch C 8 Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm	675440 6
Bit hexagonal, 5/4 inch C 8 Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm	675440 5
Bit pentru Phillips 5/16 inch C 8 Mărimea fantei în cruce 4	675400 4
Bit hexagonal, 5/4 inch C 8 Profil Hex-Plus Hexagon 8 mm	675440 8
Bit pentru Phillips 5/16 inch C 8 Mărimea fantei în cruce 2	675400 2
Bit pentru fantă, 5/4 inch C 8 Lățimea lamei 8 mm	675460 8
Bit pentru Pozidriv, 5/4 inch C 8 Mărimea fantei în cruce 1	675420 1
Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX55	675470 TX55
Bit pentru fantă, 5/4 inch C 8 Lățimea lamei 10 mm	675460 10
Bit pentru Phillips 5/16 inch C 8 Mărimea fantei în cruce 1	675400 1
Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX50	675470 TX50
Bit pentru Pozidriv, 5/4 inch C 8 Mărimea fantei în cruce 4	675420 4
Bit pentru fantă, 5/4 inch C 8 Lățimea lamei 12 mm	675460 12