

**HALDER**

**Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete atașabile din superplastic, alb, Ø carcasă / material: 40Amm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 753100 40A    |
| GTIN               | 4030618300496 |
| Clasa articolului  | 73W           |

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.

Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

**Ciocane cu cap moale și de ștemuit:** Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

**Aplicație:**

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii etc.

**Piese de schimb:**

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 și carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

**Notă:**

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă. În carcasa de aluminiu nu este permisă montarea inserțiilor de metal moale (Cod Ho 754000).

**Descriere tehnică**

|  |          |
|--|----------|
| Carcasă materiale                            | Aluminiu |
| Materialul cozii                             | Lemn     |
| Lungimea totală                              | 330 mm   |
| Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile | 40 mm    |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Greutate                         | 0,36 kg                          |
| Lungimea cozii                   | 280 mm                           |
| Lungimea cap cu capete atașabile | 110 mm                           |
| Serie                            | Ciocan cu cap moale SIMPLEX      |
| Utilizare material               | Plastic superior, duritate medie |
| Denumirea producătorului         | SIMPLEX                          |
| Culoarea                         | alb                              |
| Tip produs                       | Ciocan                           |

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcasei 40A mm  | 753310 40A |
| Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcasei 40G mm  | 753310 40G |
| Cap atașabil din metal moale pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm      | 754000 40  |
| Cap atașabil din plastic TPE-soft pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm | 753450 40  |
| Cap atașabil cu adaos de cauciuc pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm  | 753500 40  |
| Cap atașabil din plastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm          | 753600 40  |
| Cap atașabil din superplastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm     | 753700 40  |
| Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 40 mm                             | 753400 40  |