



## Set de clești pentru inele de siguranță, 20 buc. pentru inele interioare și exterioare



### Date comandă

Numărul de comandă	700170
GTIN	3148515415005
Clasa articolului	73R

### Descriere

#### Execuție:

Parte forjată a mânerului și a articulației, vârfurile sunt interschimbabile (șurub de fixare). Clește cromat, mânere îmbrăcate în plastic. Cu **arc de deschidere** și reglare fără trepte a **limitării deschiderii**.

#### Standard:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### Livrare:

Câte 1 clește pentru inele de siguranță interioare și exterioare cu 9 perechi de vârfuri interschimbabile (câte 3 perechi model drept, model îndoit la 45° și la 90°).

Utilizare clești pentru inele de siguranță: Inel exterior drept

Utilizare clești pentru inele de siguranță: Inel exterior cotit

Utilizare clești pentru inele de siguranță: Inel interior drept

Utilizare clești pentru inele de siguranță: Inel interior cotit

Pentru Ø inelului interior de siguranță: 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm

Pentru Ø inelului exterior de siguranță: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm

Ø vârfului cleștelui pentru inele de siguranță interioare: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Ø vârfului cleștelui pentru inele de siguranță exterioare: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Lungimea totală maximă a cleștilor pentru inele de siguranță interioare: 180 mm

Lungimea totală maximă a cleștilor pentru inele de siguranță exterioare: 180 mm

## Descriere tehnică

Ø vârfului cleștelui pentru inele de siguranță exterioare	0,9; 1,3; 1,8 mm
Pentru Ø inelului interior de siguranță	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Pentru Ø inelului exterior de siguranță	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
Lungimea totală maximă a cleștilor pentru inele de siguranță interioare	180 mm
Lungimea totală maximă a cleștilor pentru inele de siguranță exterioare	180 mm
Număr de clești	2
Ø vârfului cleștelui pentru inele de siguranță interioare	0,9; 1,3; 1,8 mm
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior drept
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior cotit
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior drept
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior cotit
Păstrare în	Cutie din plastic
Standard	DIN 5254 A și B
Standard	DIN 5256 C și D
Vârf înlocuibil	da
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță