

Garant
Set de biți 61 buc.

Date comandă

Numărul de comandă	676040
GTIN	4045197613349
Clasa articolului	61F

Descriere
Execuție:

Cutie din plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate și închizătoare cu eliberare rapidă. Când este deschisă, biții sunt ușor accesibili și pot fi extrași cu ușurință și confortabil datorită spațiilor intermediare mari.

Conținut:

Tije pentru biți C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conținut:

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675105 3 buc. Ref. 1/25; 6 buc. Ref. 2/25; 2 buc. Ref. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675115 3 buc. Ref. 1/25; 6 buc. Ref. 2/25; 2 buc. Ref. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: Cod 675125 1 buc. Ref. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal, cu cap sferic: Câte 1 buc. Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Cod 675155 1 buc. Ref. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: Câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TRI-WING®: Câte 1 buc. Ref. 2; 3; 4; 5

Coadă de cuplare rapidă: 1 buc. Cod 675050 Ref. 6,3

Descriere tehnică

Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Înălțime	47 mm
Lățime	85 mm
Lungime	127 mm
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	TriWing
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Număr de piese	61
Tip produs	Sculă cu biți

Accesorii

Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 21-1	630320 21-1
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX15	675155 TX15
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX10	675155 TX10
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 3 mm	675125 3
Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675115 1/25
	675155 TX7

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX7

Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm

675115 2/25

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX8

675155 TX8

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm

675125 4

Coadă cu magnet / cuplaj rapid Coadă hexagonală 6,3

675050 6,3

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX40

675155 TX40

Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm

675105 3/25

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX6

675155 TX6

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX9

675155 TX9

Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm

675115 3/25

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX20

675155 TX20

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm

675125 6

Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm

675105 2/25

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 2 mm

675125 2

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm

675125 5

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX27

675155 TX27

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX25

675155 TX25

Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm

675105 1/25

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX30

675155 TX30

Bit IMPAKTOR®, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 2,5 mm

675125 2,5

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX5

675155 TX5