



## Set de biți pentru burghiul elicoidal în husă pliabilă, 19 buc.



### Date comandă

Numărul de comandă	676304
GTIN	4013288101570
Clasa articolului	63H

### Descriere

**Execuție:**

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

**Avantaj:**

Schimb rapid și necomplicat între bitul de găurit, de teșit sau de înșurubat.

**Aplicație:**

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

Utilizabili universal în metal, lemn sau plastic. Mărimi speciale ale găurii de nit 3,1 și 5,1 mm.

**Conținut:**

Biți pentru burghiu spiralat: Cod 676302 câte 1 buc. Ref. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8

Biți pentru Phillips: Cod 675200 2 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25

Biți pentru TORX® interior: Cod 675340 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. similar Cod 675020 Ref. 6,3K (fără magnet)

### Descriere tehnică

Număr de piese	19
Număr de burghie	6
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®

Materialul sculei	HSS
Unghiul la vârf	118 grad
Tip produs	Bit burghiu

## Accesorii

Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675200 2/25
Bit pentru burghiul elicoidal HSS Ø burghiului 4 mm	676302 4
Bit pentru burghiul elicoidal HSS Ø burghiului 4,2 mm	676302 4,2
Bit pentru burghiul elicoidal HSS Ø burghiului 5 mm	676302 5
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675200 1/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675200 3/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Bit pentru burghiul elicoidal HSS Ø burghiului 6 mm	676302 6
Bit pentru burghiul elicoidal HSS Ø burghiului 8 mm	676302 8
Coadă cu magnet / cuplaj rapid Coadă hexagonală 6,3K	675020 6,3K
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Bit pentru burghiul elicoidal HSS Ø burghiului 3 mm	676302 3