

Garant
Set de biți cu clichet de antrenare 32 buc.

Date comandă

Numărul de comandă	676160
GTIN	4045197635013
Clasa articolului	61F

Descriere
Execuție:

Cutie din plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate și închizătoare cu eliberare rapidă. Când este deschisă, biții sunt ușor accesibili și pot fi extrași cu ușurință și confortabil datorită spațiilor intermediare mari.

Seturi Kraftform Kompakt®, combinații practice de biți și sculă de acționare **manuală și pentru mașină. Mâner Kraftform** de șurubelniță cu suport cu schimbare rapidă pentru biți 1/4 inch cu coadă C 6,3 și E 6,3.

Conținut:

Tije pentru biți C 6,3 (1/4") sortate; 1 coadă de cuplare; 1 adaptor; 1 clichet bit

Conținut:

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675105 câte 1 buc. Ref. 1/25; 2/25; 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675115 câte 2 buc. Ref. 1/25; 2/25; 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: Cod 675125 1 buc. Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Cod 675155 câte 2 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: 1 buc. Ref. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2

Adaptor: 1 buc. locaș pătrat 1/4 inch – suport pentru biți 1/4 inch

Coadă de cuplare rapidă: 1 buc. Cod 675050 Ref. 6,3

Clichet pentru bit 1/4 inch: 1 buc. Cod 676690

Descriere tehnică

Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Înălțime	47 mm
Lungime	127 mm
Lățime	85 mm
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Număr de piese	32
Clichet antrenare	Clichet pentru bit 1/4 inch
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Tip produs	Sculă cu biți

Accesorii

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 3 mm	675125 3
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm	675125 6
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm	675125 4
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 21-1	630320 21-1
Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675115 1/25
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675105 3/25
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX20	675155 TX20

Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675115 2/25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 2,5 mm	675125 2,5
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX30	675155 TX30
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675105 2/25
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX25	675155 TX25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm	675125 5
Cheie cu clichet pentru biți 1/4 inch C 6,3 și E 6,3 Tip 1/4	676690 1/4
Coadă cu magnet / cuplaj rapid Coadă hexagonală 6,3	675050 6,3
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX10	675155 TX10
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675105 1/25
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX15	675155 TX15
Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675115 3/25
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX40	675155 TX40