



Set de biți cu clichet de antrenare 32 buc., Tip: M



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 676100 M |
| GTIN | 4013288157027 |
| Clasa articolului | 63H |

Descriere

Execuție:

Seturi Kraftform Kompakt®, combinații practice de biți și sculă de acționare **manuală și pentru mașină**. Mâner **Kraftform** de șurubelniță cu suport cu schimbare rapidă pentru biți 1/4 inch cu coadă C 6,3 și E 6,3.

Aplicație:

Profile standard uzuale pentru înșurubări normale.

Conținut:

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675200 câte 3 buc. Ref. 1/25; 2/25; 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675220 câte 3 buc. Ref. 1/25; 2/25; 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: Cod 675240 câte 1 buc. Ref. 4; 5; 6

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: Cod 675350 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Mâner de șurubelniță: 1 buc. Cod 676410 cu mandrină cu schimbare rapidă „Rapidaptor” C/E 6,3

Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K

Descriere tehnică

| | |
|--|--|
| Profil de antrenare | Șurubelniță hexagonală |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru Phillips |
| Profil de antrenare | Șurubelniță Pozidriv |
| Profil de antrenare | Șurubelniță lată |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură |
| Denumirea producătorului | KK 70 Allround |
| Număr de piese | 32 |
| Clichet antrenare | Mâner de șurubelniță |
| Lamă telescopică retractabilă în mâner | nu |
| Tip produs | Sculă cu biți |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm | 675220 1/25 |
| Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX25 | 675350 TX25 |
| Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm | 675200 2/25 |
| Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm | 675200 3/25 |
| Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm | 675220 2/25 |
| Coadă de șurubelniță Kraftform pentru biți 1/4 inch biți C 6,3 și E 6,3cu mandrină cu schimbare rapidă Adaptor hexagonal 6,3 mm | 676410 6,3 |
| Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm | 675240 4 |
| Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm | 675200 1/25 |
| | 675240 5 |

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus
Hexagon 5 mm

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus
Hexagon 6 mm

675240 6

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Cu gaură Profil
Torx® TX30

675350 TX30

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Cu gaură Profil
Torx® TX15

675350 TX15

Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Mărimea
fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm

675220 3/25

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Cu gaură Profil
Torx® TX20

675350 TX20

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Cu gaură Profil
Torx® TX40

675350 TX40

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Cu gaură Profil
Torx® TX10

675350 TX10

Coadă cu magnet / cuplaj rapid Coadă hexagonală 6,3K

675020 6,3K