

**HALDER**

**Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete atașabile din plastic, roșu, Ø carcasă / material: 40Amm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	752900 40A
GTIN	4030618300458
Clasa articolului	73W

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.

Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

**Ciocane cu cap moale și de ștemuit:** Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

**Aplicație:**

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii etc.

**Piese de schimb:**

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 și carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

**Notă:**

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă. În carcasa de aluminiu nu este permisă montarea inserțiilor de metal moale (Cod Ho 754000).

**Descriere tehnică**

Greutate	0,39 kg
Lungimea cap cu capete atașabile	110 mm
Materialul cozii	Lemn
Lungimea totală	330 mm

Lungimea cozii	280 mm
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	40 mm
Carcasă materiale	Aluminiu
Serie	Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Utilizare material	Plastic, dur
Denumirea producătorului	SIMPLEX
Culoarea	roșu
Tip produs	Ciocan

## Accesorii

Cap atașabil din superplastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm	753700 40
Cap atașabil din plastic TPE-soft pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm	753450 40
Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcasei 40G mm	753310 40G
Cap atașabil din plastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm	753600 40
Cap atașabil cu adaos de cauciuc pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm	753500 40
Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcasei 40A mm	753310 40A
Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 40 mm	753400 40
Cap atașabil din metal moale pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm	754000 40