

Set de scule pentru instruirea electricienilor, 25 buc. cu geantă pentru scule



Date comandă

Numărul de comandă	680440
GTIN	2050001017581
Clasa articolului	66H

Descriere

Aplicație:

Cuprinde echipare de bază de înaltă calitate pentru instruirea ucenicilor de electricieni, montată pe echiparea deja existentă în atelier.

Livrare:

GARANT Șubler: 1 buc. Cod 410100 Ref. 150

STABILA® Metru pliant din lemn: 1 buc. Cod 465960 Ref. 2

DICK Pilă semirotondă: 1 buc. Cod 513300 Ref. 250

Mâner de pilă din lemn de esență tare: 1 buc. Cod 519400 Ref. 120

PUK® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581220 Ref. 150

Wera Șurubelniță lată, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod 663100 Ref. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Wera Șurubelniță pentru Phillips, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod 668600 Ref. 1; 2

KNIPEX® Clește universal, izolat VDE: 1 buc. Cod 701700 Ref. 160

KNIPEX® Clește pentru instalatori, izolat VDE: 1 buc. Cod 705740 Ref. 250

KNIPEX® Clește cu vârf teșit, izolat VDE: 1 buc. Cod 710300 Ref. 160

KNIPEX® Clește cu fălci rotunde, izolat VDE: 1 buc. Cod 710700 Ref. 160

KNIPEX® Clește cu fălci rotunde plate, izolat VDE: Câte 1 buc. Cod 713300 Ref. 160; 200

GARANT Clește cu tăiere laterală pentru electronică: 1 buc. Cod 726210 Ref. 125

JOKARI® Clește de dezizolat automat: 1 buc. Cod 728622 Ref. 6

JOKARI® Instrument de dezizolare și de îndepărtat izolația pentru toate cablurile coaxiale uzuale: 1 buc. Cod 729806 Ref. RG58/59

GARANT Ciocan de lăcătușerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750110 Ref. 300

Ciocan de plastic: 1 buc. Cod 754200 Ref. 32

Cuțit pentru cablu cu mâner de lemn, rabatabil: 1 buc. Cod 844500 Ref. 1

PARAT® Geantă de scule: 1 buc. Cod 690200

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.

Descriere tehnică

Tip produs	Trusă de scule
------------	----------------

Accesorii

Clește cu vârf lat, cromatizat VDE Lungimea totală 160 mm	710300 160
---	------------

Clește cu fălci rotunde cromatizat VDE Lungimea totală 160 mm	710700 160
---	------------

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tije b 8 mm	663100 8
---	----------

Clește de dezizolat, model economic Pentru secțiunea conductorului 6 mm ²	728622 6
--	----------

Clește cu tăiere laterală pentru electronică, formă normală a capului Lungimea totală 125 mm	726210 125
--	------------

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tije b 3,5 mm	663100 3,5
---	------------

Cuțit pentru cablu cu mâner de lemn, rabatabil Tip 1	844500 1
--	----------

Metru pliant din lemn, alb Lungime 2 m	465950 2
--	----------

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricienicomplet izolată Mărimea fantei în cruce 1	668600 1
---	----------

Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă Greutate fără coadă 300 g	750110 300
--	------------

Clește cu fălci rotunde plate, dreptizolat VDE Lungimea totală 160 mm	713300 160
---	------------

Ferăstrău universal „PUK” cu pânză universală (310)Mâner fix	581220
--	--------

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 2,5 mm	663100 2,5
Clește pentru instalatori Alligator® Manșoane de prindere VDE Lungimea totală 250 mm	705740 250
Clește universal, cromatizolat VDE Lungimea totală 160 mm	701700 160
Pilă semirodună Lungime fără coadă 250 mm	513300 250
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 4 mm	663100 4
Geantă din piele pentru montaj, cu perete central	690200
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricienicomplet izolată Mărimea fantei în cruce 2	668600 2
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 6,5 mm	663100 6,5
Șubler Domeniu de măsurare 150 mm	410100 150
Ciocan din plastic cu capete atașabile din poliuretan Ø cap ciocan 32 mm	754200 32
Clește rotund coaxial de dezizolat pentru tipul de cablu coaxial RG58/59	729806 RG58/59
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 5,5 mm	663100 5,5
Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 120 mm	519400 120
Clește cu fălci rotunde plate, dreptizolat VDE Lungimea totală 200 mm	713300 200
Set de scule pentru instruirea electricienilor, 25 buc.fără geantă pentru scule	680445