

HALDER**Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, cu coadă, Ø carcasă / material: 40Amm****Date comandă**

Numărul de comandă	753300 40A
GTIN	2050001008411
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.

Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

Ciocane cu cap moale și de ștemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Ciocane cu cap moale și de ștemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Aplicație:

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 și carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă. În carcasa de aluminiu nu este permisă montarea inserțiilor de metal moale (Cod Ho 754000).

Descriere tehnică

Ø carcasă	40 mm
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	40 mm
Lungimea totală	330 mm
Lungimea cozii	280 mm

Carcasă materiale	Aluminiu
Lungimea cap cu capete atașabile	110 mm
Serie	Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Tip produs	Carcase pentru ciocan cu cap moale

Accesorii

Cap atașabil din metal moale pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm	754000 40
Cap atașabil cu adaos de cauciuc pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm	753500 40
Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcusei 40G mm	753310 40G
Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 40 mm	753400 40
Cap atașabil din plastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm	753600 40
Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcusei 40A mm	753310 40A
Cap atașabil din plastic TPE-soft pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm	753450 40
Cap atașabil din superplastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 40 mm	753700 40