

**HALDER**

**Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu capete atașabile cu adaos de cauciuc, negru,  
Ø carcasă / material: 50Gmm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 752800 50G    |
| GTIN               | 4030618300069 |
| Clasa articolului  | 73W           |

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.

Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

**Ciocane cu cap moale și de ștemuit:** Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

**Aplicație:**

Ref. **A** = **Carcasă din aluminiu:** Pentru lucrul ușor, de ex. lovire pentru poziționare.

Ref. **G** = **Carcasă din fontă maleabilă:** Pentru lovituri grele, puternice, de ex. așezarea componentelor mașinii etc.

**Piese de schimb:**

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 și carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

**Notă:**

Denumirea mărimii **A** = carcasă din aluminiu; **G** = carcasă din fontă maleabilă.

**Descriere tehnică**

|  |             |
|--|-------------|
| Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile | 50 mm       |
| Materialul cozii                             | Lemn        |
| Greutate                                     | 1,15 kg     |
| Lungimea cap cu capete atașabile             | 135 mm      |
| Carcasă materiale                            | Oțel turnat |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lungimea totală          | 365 mm                                |
| Lungimea cozii           | 310 mm                                |
| Serie                    | Ciocan cu cap moale SIMPLEX           |
| Utilizare material       | Compoziție de cauciuc, duritate medie |
| Denumirea producătorului | SIMPLEX                               |
| Culoarea                 | negru                                 |
| Tip produs               | Ciocan                                |

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Cap atașabil din plastic TPE-soft pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 50 mm | 753450 50  |
| Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcusei 50G mm  | 753310 50G |
| Cap atașabil din plastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 50 mm          | 753600 50  |
| Cap atașabil cu adaos de cauciuc pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 50 mm  | 753500 50  |
| Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete atașabile, fără coadă pentru Ø / materialul carcusei 50A mm  | 753310 50A |
| Cap atașabil din superplastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 50 mm     | 753700 50  |
| Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø carcasă 50 mm                             | 753400 50  |
| Cap atașabil din metal moale pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX pentru Ø capului de ciocan 50 mm      | 754000 50  |