

Garant**Șubler digital IP67 cu tijă de adâncime rotundă și ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412692 150
GTIN	4045197949714
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital IP67 cu ieșire de date. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat la modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero.

Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mână confortabilă.**

Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf, chiar și când are cuplat cablul de date. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii).

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablul de date Cod 498948, interfață pentru tastatură Cod 498963.

Piese de schimb:

Capac ieșire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,01 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Calibrarea	A1
Citire	0,0005 inch
Tijă de adâncime	Ø 1,6
Standard	ISO 13385
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Interfață pentru tastaturăUSB Tip G2	498963 G2
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236
Capac pentru șubler Tip D	412237 D
Capac pentru șubler Tip B	412237 B

Tip SPRING

412240 SPRING