



## Set de biți 61 buc., Tip: M



### Date comandă

Numărul de comandă	675900 M
GTIN	4013288102058
Clasa articolului	63H

### Descriere

#### Conținut:

Tije pentru biți C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj rapid.

#### Conținut:

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675200 3 buc. Ref. 1/25; 6 buc. Ref. 2/25; 2 buc. Ref. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675320 3 buc. Ref. 1/25; 6 buc. Ref. 2/25; 2 buc. Ref. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: Cod 675240 câte 1 buc. Ref. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal, cu cap sferic: Cod 675270 câte 1 buc. Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. Ref. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: Cod 675350 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TRI-WING®: Cod 675370 câte 1 buc. Ref. 2; 3; 4; 5

Coadă de cuplare rapidă: 1 buc.

### Descriere tehnică

Coadă hexagonală pentru biți	C 6,3
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	TriWing
Profil de antrenare	ÅŸurubelniÅŁĂf Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Număr de piese	61
Tip produs	Sculă cu biți

## Accesorii

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX30	675350 TX30
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX15	675350 TX15
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 2 mm	675240 2
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675200 3/25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 2,5 mm	675240 2,5
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675320 3/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX27	675350 TX27
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX10	675350 TX10
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3cu cap sferic Hexagon 4 mm	675270 4

Bit TRI-WING®, 1/4 inch Profil TRI-WING® 2	675370 2
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675320 2/25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3cu cap sferic Hexagon 5 mm	675270 5
Bit TRI-WING®, 1/4 inch Profil TRI-WING® 3	675370 3
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm	675240 5
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3cu cap sferic Hexagon 2,5 mm	675270 2,5
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3cu cap sferic Hexagon 6 mm	675270 6
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3cu cap sferic Hexagon 3 mm	675270 3
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm	675240 6
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 3 mm	675240 3
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm	675240 4
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675200 2/25
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675320 1/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX25	675350 TX25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX40	675350 TX40
Bit TRI-WING®, 1/4 inch Profil TRI-WING® 4	675370 4
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675200 1/25