

TAJIMA**Cuțit universal cu mâner din 2 componente și vârf de lucru cu 3 lame, 18 mm**

Date comandă

Numărul de comandă	845070
GTIN	4975364111296
Clasa articolului	83M

Descriere

Execuție:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuțite, cu durabilitate ridicată.

Mâner din 2 componente ușor de utilizat, cu strat elastomer plăcut la atingere. Lama se blochează automat. **Vârf multifuncțional** pe ghidajul lamei pentru deschiderea dozelor, funcție de șurubelniță, deschiderea ambalajelor etc. Cu 3 lame de rupere în 8 trepte, lățime **18 mm**.

Piese de schimb:

Tije de schimb, vezi 845010; 845015; 845016; 845017; 845018; 845019; 845021; 845023.

Lungimea cuțitului fără lamă: 170 mm

Lungimea lamei: 100 mm

Lățimea vârfului: 18 mm

Grosimea lamei: 0,5 mm

Număr trepte de rupere: 8

Descriere tehnică

Lungimea cuțitului fără lamă	170 mm
Lățimea vârfului	18 mm
Grosimea lamei	0,5 mm
Număr trepte de rupere	8
Lungimea lamei	100 mm
Tip produs	Cuttere

Accesorii

Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „longlife” cu tăiș zimțat Număr 10	845012 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „multisharp” Număr	845021
Set de lame de fragmentare 8 buc., 18 mm, bimetalice Număr 8	845017 8
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „longlife” Număr 50	845019 50
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „experience” Număr 50	845018 50
Set de lame 10 buc., 18 mm, fără zone teoretice de rupere „experience” Număr 10	845016 10
Cutie de colectare, mică	845135
Set de lame 10 buc., 18 mm, fără zone teoretice de rupere „experience” Număr	845016
Cutie de colectare	845130
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „longlife” Număr 10	845015 10
Toc pentru cuțite universale	845065
Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „multisharp” Număr 50	845023 50
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „experience” Număr 10	845010 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „experience” Număr	845010
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „multisharp” Număr 10	845021 10
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „longlife” cu tăiș zimțat Număr	845012