



Șurubelniță dinamometrică cu afișaj digital, suport pentru tije interschimbabile, Momentul maxim: 250cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659911 250
GTIN	7610733249626
Clasa articolului	63D

Descriere

Execuție:

Mâner de forță cu suprafață Haptoprene dermofilă, aderentă, care permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar și cu **mâinile ude sau uleioase**. La atingerea momentului presetat, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecție la suprasarcină). Momentul de torsiune dorit pentru Ref. 80, 250 și 500 este reglat cu o șurubelniță hexagonală SW3 resp. SW4 la Ref.1600. Afișarea momentului de torsiune reglat pe geamul de control (**afișaj digital pe capătul mânerului**). Activarea afișajului digital prin apăsare cu degetul (senzor de presiune). Deconectarea automată după aprox. 20 de secunde permite o durabilitate a bateriei de peste 10ani. Echipare cu baterii din fabrică sau la recalibrare. Afișaj comutabil între Nm și lbf.ft. Pentru **prinderea tijelor interschimbabile** (8 mm Cod 659870 – 659884 și 6 mm Cod 659920 – 659928).

Aplicație:

Pentru înșurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Momentul maxim	250 cNm
Tije interschimbabile compatibile	6 mm

Fișă de date

Ø	35 mm
Afișaj	digital
Rezoluție	2 cNm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Intervalul momentului de torsiune	40 - 250 cNm
Intervalul momentului de torsiune	0,4 - 2,5 Nm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	CR1225
Număr de baterii incluse	1
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Formă de conectare	Lamă înlocuibilă
Lungimea totală L	122 mm
Setarea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Calibrarea	O1
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/659911-250>