



Set de biți cu clichet de antrenare 31 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	676150
GTIN	4013288144652
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Seturi Kraftform Kompakt®, combinații practice de biți și sculă de acționare **manuală și pentru mașină. Mâner Kraftform** de șurubelniță cu suport cu schimbare rapidă pentru biți 1/4 inch cu coadă C 6,3 și E 6,3.

Conținut:

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675200 2 buc. 1/25; 3 buc. 2/25; 1 buc. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675380 1 buc. 1/25; 3 buc. 2/25; 1 buc. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 1 buc. 675240 Ref. 3; 4; 5; 6; 8

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: 1 buc. 675350 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: 1 buc. Ref. 1,0x5,5

Adaptor: 1 buc. locaș pătrat 1/4 inch – suport pentru biți 1/4 inch

Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K

Clichet pentru bit 1/4 inch: 1 buc. Cod 676645

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Profil de antrenare	Șurubelniță lată

Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Denumirea producătorului	Bit-Check 30 Zyklus Mini 1
Număr de piese	31
Clichet antrenare	Clichet pentru bit 1/4 inch
Tip produs	Sculă cu biți

Accesorii

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX30	675350 TX30
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 8 mm	675240 8
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus Hexagon 3 mm	675240 3
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX15	675350 TX15
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX25	675350 TX25
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675200 3/25
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX10	675350 TX10
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Cu gaură Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675200 1/25
Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune dur Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675380 1/25
	675200 2/25

Bit pentru Phillips, 1/4" cu zonă de torsiune Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm

675240 6

Cheie cu clichet pentru biți 1/4 inch C 6,3 și E 6,3 Tip 1/4

676645 1/4

Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune dur Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm

675380 2/25

Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune dur Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm

675380 3/25

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 4 mm

675240 4

Coadă cu magnet / cuplaj rapid Coadă hexagonală 6,3K

675020 6,3K

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm

675240 5