



Set de biți cu clichet de antrenare 17 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	676222
GTIN	4013288099624
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Seturi Kraftform Kompakt®, combinații practice de biți și sculă de acționare **manuală și pentru mașină**. Mâner **Kraftform** de șurubelniță cu suport cu schimbare rapidă pentru biți 1/4 inch cu coadă C 6,3 și E 6,3.

Conținut:

Biți, lungime 89 mm, E 6,3, pentru Philips: Câte 1 buc. Cod 674200 Ref. 1/89; 2/89; 3/89
 Biți, lungime 89 mm, E 6,3, pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Cod 674220 Ref. 1/89; 2/89; 3/89
 Biți, lungime 89 mm, E 6,3, pentru locaș hexagonal: Câte 1 buc. Cod 674247 Ref. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
 Biți, lungime 89 mm, E 6,3, pentru TORX® interior cu știft: Câte 1 buc. similar Cod 674250 Ref. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
 Biți, lungime 89 mm, E 6,3, pentru fantă: 1 buc. Cod 674260 Ref. 5,5/89
 Mâner de șurubelniță: 1 buc. Cod 676410 cu mandrină cu schimbare rapidă „Rapidaptor” C/E 6,3

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips

Număr de piese	17
Clichet antrenare	Mâner de șurubelniță
Lamă telescopică retractabilă în mâner	nu
Tip produs	Sculă cu biți

Accesorii

Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX10/89 mm	674250 TX10/89
Coadă de șurubelniță Kraftform pentru biți 1/4 inch biți C 6,3 și E 6,3cu mandrină cu schimbare rapidă Adaptor hexagonal 6,3 mm	676410 6,3
Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit pentru Pozidriv, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/89 mm	674220 1/89
Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit pentru șurubul hexagonal, lung, 1/4 țoli E 6,3Profil Hex-Plus Hexagon / lungimea totală 5/89 mm	674247 5/89
Bit pentru Phillips, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/89 mm	674200 1/89
Bit pentru Pozidriv, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/89 mm	674220 2/89
Bit pentru șurubul hexagonal, lung, 1/4 țoli E 6,3Profil Hex-Plus Hexagon / lungimea totală 3/89 mm	674247 3/89
Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit pentru șurubul hexagonal, lung, 1/4 țoli E 6,3Profil Hex-Plus Hexagon / lungimea totală 4/89 mm	674247 4/89
Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX20/89 mm	674250 TX20/89
	674247 6/89

Bit pentru șurubul hexagonal, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon / lungimea totală 6/89 mm

Bit pentru Phillips, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/89 mm

674200 2/89

Bit pentru Pozidriv, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/89 mm

674220 3/89

Bit pentru fantă, 1/4 țoli E 6,3 Lățimea tijei / lungimea totală 5,5/89 mm

674260 5,5/89

Bit pentru Phillips, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/89 mm

674200 3/89