



Mâner cu clichet Insider Pro Ratchet cu biți de 1/4 inch cu magnet, Lungimea lamei: 30mm



Date comandă

Numărul de comandă	676665 30
GTIN	7610733233069
Clasa articolului	63E

Descriere

Execuție:

Mâner cu clichet „multicraft” din plastic armat cu fibră de sticlă, cu compartiment rabatabil pentru biți. Pentru rotirea spre stânga și dreapta (unghi de prindere 15°) cu poziție de mijloc integrată (clichet blocat). Prindere pentru biți 1/4 inch C 6,3 cu magnet permanent puternic. Inclusiv 10 biți C 6,3.

Adaptat pentru:

Biți 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conținut:

Câte 1 buc.:

pentru șurubelniță lată Cod 675300 – Ref. 5,5; 6

pentru Phillips Cod 675281 Ref. 2/25

pentru Pozidriv Cod 675285 Ref. 2/25

pentru hexagon interior Cod 675290 Ref. 3; 4

pentru Torx® interior Cod 675295 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25

Descriere tehnică

Lungimea lamei	30 mm
Lungimea totală	158 mm
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX-PLUS®

Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Denumirea producătorului	Insider Pro Ratchet
Suport pentru biți	D 6,3
Capac pivotant	nu
Posibilitate de comutare funcționare stânga-dreapta	da
Cu mâner cu clichet	da
Cu coadă telescopică	nu
Biți incluși	da
Magazie biți integrată	da
Tip produs	Sculă cu biți

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch Profil Torx® TX15	675295 TX15
PrecisionBit pentru hexagon, 1/4 inch Hexagon 4 mm	675290 4
PrecisionBit pentru fantă 1/4 inch, lungime 25 mm Lățimea lamei 6 mm	675300 6
PrecisionBit pentru hexagon, 1/4 inch Hexagon 3 mm	675290 3
PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch Profil Torx® TX10	675295 TX10
PrecisionBit pentru Pozidriv, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675285 2/25
PrecisionBit pentru fantă 1/4 inch, lungime 25 mm Lățimea lamei 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch Profil Torx® TX25	675295 TX25
PrecisionBit pentru Phillips, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch Profil Torx® TX20	675295 TX20