



Mâner cu clichet Insider Pro Ratchet cu biți de 1/4 inch cu magnet, Lungimea lamei: 100mm



Date comandă

Numărul de comandă	676665 100
GTIN	7610733245147
Clasa articolului	63E

Descriere

Execuție:

Mâner cu clichet „multicraft” din plastic armat cu fibră de sticlă, cu compartiment rabatabil pentru biți. Pentru rotirea spre stânga și dreapta (unghi de prindere 15°) cu poziție de mijloc integrată (clichet blocat). Prindere pentru biți 1/4 inch C 6,3 cu magnet permanent puternic. Inclusiv 10 biți C 6,3.

Adaptat pentru:

Biți 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conținut:

Câte 1 buc.:

pentru șurubelniță lată Cod 675300 – Ref. 5,5; 6

pentru Phillips Cod 675281 Ref. 2/25

pentru Pozidriv Cod 675285 Ref. 2/25

pentru hexagon interior Cod 675290 Ref. 3; 4

pentru Torx® interior Cod 675295 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25

Descriere tehnică

Lungimea lamei	100 mm
Lungimea totală	228 mm
Unghi prindere	15 grad
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv

Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX-PLUS®
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Denumirea producătorului	Insider Pro Ratchet
Suport pentru biți	D 6,3
Capac pivotant	nu
Posibilitate de comutare funcționare stânga-dreapta	da
Cu mâner cu clichet	da
Cu coadă telescopică	nu
Biți incluși	da
Magazie biți integrată	da
Tip produs	Sculă cu biți

Accesorii

PrecisionBit pentru Phillips, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch Profil Torx® TX10	675295 TX10
PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch Profil Torx® TX20	675295 TX20
PrecisionBit pentru hexagon, 1/4 inch Hexagon 3 mm	675290 3
PrecisionBit pentru fantă 1/4 inch, lungime 25 mm Lățimea lamei 6 mm	675300 6
PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch Profil Torx® TX15	675295 TX15
PrecisionBit pentru hexagon, 1/4 inch Hexagon 4 mm	675290 4
PrecisionBit pentru Pozidriv, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675285 2/25
PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch Profil Torx® TX25	675295 TX25
PrecisionBit pentru fantă 1/4 inch, lungime 25 mm Lățimea lamei 5,5 mm	675300 5,5