



Set de ștanțe inelare complet în cutie de stocare, Interval de valori de ștanțare: 3-30mm



Date comandă

Numărul de comandă	832100 3-30
GTIN	3700825601662
Clasa articolului	86C

Descriere

Execuție:

Suport din 2 componente (până la Ref. 3–20) cu mâner tip pistol cu cuțite de ștanță înlocuibile, rectificate cu mare precizie. Pentru realizarea de inele pentru etanșare într-o singură operație se pot prinde în suport 2 cuțite de ștanță cu Ø diferite.

Aplicație:

Pentru perforare sau realizarea de șaibe / inele într-o singură etapă. Pentru cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută, stofă sau alte materiale similare.

Livrare:

Câte 1 cuțit de ștanță Ø Cod 832110: 15 buc. Ref. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Posibilități de combinare a cuțitelor de ștanță interior : exterior (mm): 3–10 interior cu 12–30

exterior 12–20 interior cu 22–30 exterior

Recipient LxIxH (mm): Plastic 275x205x50

Vârf de centrare Cod 832140: 1 buc.

Câte 1 dispozitiv de tăiat găuri Ø: 55-330 mm

Notă:

- **La ștanțare se va folosi ca bază lemnul, pielea sau un material asemănător.**
- **Următoarele modalități de combinare nu sunt posibile: 20 (interior) cu 22 (exterior) 30 (interior) cu 32 (exterior); 40 (interior) cu 42 (exterior); 50 (interior) cu 52 (exterior).**

Descriere tehnică

Interval de valori de ștanțare	3 - 30 mm
Tip produs	Sculă de ștanțat

Accesorii

Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 8 mm	832110 8
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 3 mm	832110 3
Suport Pentru intervalul de valori de ștanțare 3-30 mm	832125 3-30
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 4 mm	832110 4
Cuțit dispozitiv de tăiat găuri	832130
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 6 mm	832110 6
Suport Pentru intervalul de valori de ștanțare 3-30 mm	832120 3-30
Vârf de centrare cu resort	832140
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 16 mm	832110 16
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 18 mm	832110 18
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 20 mm	832110 20
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 10 mm	832110 10
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 30 mm	832110 30
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 26 mm	832110 26
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 22 mm	832110 22
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 12 mm	832110 12
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 14 mm	832110 14
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 24 mm	832110 24
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 28 mm	832110 28