

Garant**Cărucior pentru containere, standard european, Tip: TE37****Date comandă**

Numărul de comandă	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

Construcție stabilă din oțel, platforme tivite din tablă, reglabile la interval de 280 mm.

Adecvată în mod ideal pentru introducerea recipientelor Euronorm.

Platforme înșurubabile variabil și reglabile cu o înclinare de 15° și 30° pentru extragere îmbunătățită.

Platforma inferioară este fixată de cadru și nu poate fi înclinată.

Mâner cu inserție Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână de blocare).

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Containerele Euronorm recomandate pot fi găsite în Grupa 96 cu Cod 963378 – 963380.

Descriere tehnică

Greutate	85 kg
Capacitate portantă maximă	250 kg

Număr de role de ghidaj cu frână	2
Adâncimea platformei de încărcare	610 mm
Tip	TE37
Lățimea platformei de încărcare	1240 mm
Intervale de suspendare	280 mm
Adâncime	670 mm
Înălțime	1735 mm
Lățime	1300 mm
Capacitate portantă per platformă	50 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Ø roții	125 mm
Înclinare reglabilă	15; 30 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	280 mm
Tip produs	Cărucior pentru materiale

Accesorii

Cutie cu standard europeanroșu Tip NB14	963378 NB14
Cutie cu standard europeanroșu Tip NB20	963378 NB20
Cutie cu standard european gri Tip NB33	963380 NB33
Cutie cu standard european albastru Tip NB42	963379 NB42
Cutie cu standard european gri Tip NB42	963380 NB42
Cutie cu standard european gri Tip NB31	963380 NB31
Cutie cu standard european gri Tip NB70	963380 NB70
Cutie cu standard european gri Tip NB50	963380 NB50
Cutie cu standard european gri Tip NB5	963380 NB5
Cutie cu standard europeanroșu Tip NB42	963378 NB42
Cutie cu standard european albastru Tip NB14	963379 NB14
Cutie cu standard european gri Tip NB24	963380 NB24

Cutie cu standard europeanroșu Tip NB70	963378 NB70
Cutie cu standard europeanalbastru Tip NB5	963379 NB5
Cutie cu standard european gri Tip NB10	963380 NB10
Cutie cu standard european gri Tip NB20	963380 NB20
Cutie cu standard european gri Tip NB14	963380 NB14
Cutie cu standard europeanalbastru Tip NB70	963379 NB70
Cutie cu standard european gri Tip NB34	963380 NB34
Cutie cu standard europeanroșu Tip NB10	963378 NB10
Cutie cu standard europeanalbastru Tip NB20	963379 NB20
Cutie cu standard european gri Tip NB80	963380 NB80
Cutie cu standard europeanalbastru Tip NB10	963379 NB10
Cutie cu standard european gri Tip NB15	963380 NB15
Cutie cu standard european gri Tip NB55	963380 NB55
Cutie cu standard europeanroșu Tip NB5	963378 NB5