

Garant**Șubler digital IP67 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412690 300
GTIN	4045197949707
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital IP67 cu ieșire de date. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat la modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero.

Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mână confortabilă.**

Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf, chiar și când are cuplat cablul de date. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii). Fără tijă de adâncime

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablul de date Cod 498948, interfață pentru tastatură Cod 498963.

Piese de schimb:

Capac ieșire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Standard	ISO 13385
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032

Citire	0,01 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Lungimea ciocului	64 mm
Citire	0,0005 inch
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	A1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300

Accesorii

Interfață pentru tastaturăUSB Tip G2	498963 G2
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236
Capac pentru șubler Tip B	412237 B
Capac pentru șubler Tip D	412237 D
Tip SPRING	412240 SPRING