

**Garant****Set de chei tubulare 1/2 inch 32 buc., Număr de piese: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	685550 32
GTIN	2050001944498
Clasa articolului	66H

**Descriere****Execuție:**

Cutie din plastic L-BOXX® din material plastic ABS rezistent la lovituri și șocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp. separarea simplă și rapidă a cutiilor, precum și transportul mai multor cutii din plastic, pentru scule, în grup de până la 40 kg. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.

**Livrare:**

Biți pentru chei tubulare bi-hexagonale: Câte 1 buc. Cod 642129 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Biți hexagonali pentru șurubelniță: Câte 1 buc. Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mâner tip T: 1 buc. Cod 641329 Ref. 295

Prelungitor: Câte 1 buc. Cod 641029 Ref. 75; 125; 250

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2

Clichet: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2

Suport de capac: 1 buc. Cod 693352

Păstrare în: L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102

**Notă:**

**Livrarea se face cu sculele sortate în L-BOXX®.**

Căruciorul recomandat pentru transportul a până la 5 piese L-BOXX® Ref. 102 este disponibil cu Cod 693370 Ref. 5.

## Descriere tehnică

Greutate	6,6 kg
Execuție	cu cheie tubulară
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642129 13
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643229 6
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642129 8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642129 27
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642129 21
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642129 12
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642129 15
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643229 12
Suport pentru capac, individual	693352
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642129 10
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642129 30
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642129 22

Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640025 1/2
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642129 17
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643229 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643229 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 7 mm	643229 7
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642129 18
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642129 14
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642129 11
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642129 16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642129 19
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642129 32
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642129 24
Cutie din plastic L-BOXX® goală Tip 102	693330 102
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 34 mm	642129 34