



Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 37 buc., Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	634811 12
GTIN	4018754260461
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12, pentru Torx® exterior cu filet M4 – M12, pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M5 – M12, pentru Torx® interior cu filet M3 – M8.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare bi-hexagonale: 11 buc. Cod 637000

Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Biți pentru chei tubulare pentru Torx®: 7 buc. Cod 637450

Ref. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 6 buc. Cod 637600 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Biți pentru șurubelniță pentru Torx®: 8 buc. Cod 637560

Ref. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635700

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636200

Clichet: 1 buc. Cod 635000

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Înălțime: 57 mm

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 8-19 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 4-10 mm

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	4-10 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-19 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Număr de piese	37
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	413 mm
Lățime	230 mm
Înălțime	57 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Biți de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx® Profil Torx® E7	637450 E7
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 19 mm	637000 19
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 5 mm	637600 5
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 11 mm	637000 11
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 13 mm	637000 13
Biți de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx® Profil Torx® E5	637450 E5
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX9	637560 TX9
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX27	637560 TX27

Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 15 mm	637000 15
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 12 mm	637000 12
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX20	637560 TX20
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX25	637560 TX25
Biți de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx® Profil Torx® E6	637450 E6
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 18 mm	637000 18
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 16 mm	637000 16
Biți de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx® Profil Torx® E10	637450 E10
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 7 mm	637600 7
Clichet reversibil, 3/8 inch Tip	635000
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 8 mm	637000 8
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 17 mm	637000 17
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 10 mm	637000 10
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635400 75
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 8 mm	637600 8
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX10	637560 TX10
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX15	637560 TX15
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 14 mm	637000 14
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 4 mm	637600 4
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX30	637560 TX30
Biți de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx® Profil Torx® E12	637450 E12
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 165 mm	635700 165
Biți de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx® Profil Torx® E14	637450 E14
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636200 3/8

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635400 240
Biți de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx® Profil Torx® E8	637450 E8
Bit pentru șurubelniță 3/8 inch pentru Torx® scurt Profil Torx® TX40	637560 TX40
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 6 mm	637600 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 10 mm	637600 10