

Raft de bază, Adâncime 600 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2000/1300mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 990508 2000/1300 |
| GTIN | 4004514217554 |
| Clasa articolului | 96P |

Descriere**Execuție:**

Cadru cu profil T și raft galvanizat. Cu o **greutate maximă de încărcare** de 150 kg pe fiecare raft. Niveluri de depozitare reglabile la interval de 25 mm. Asamblare rapidă datorită modelului ușor prin introducere.

Greutate portantă pe raft: la înălțimea 2000 mm 1300 kg, la 2500 mm 1700 kg, la 3000 mm 2300 kg.

Descriere:**Dimensiuni de montare:**

Raft de bază: Lungime nominală + 60 mm

Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm

Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm

Aplicație:

Ideal pentru industrie, meșteșugari, comerț, administrație, arhivă etc. cu utilizare optimă a spațiului.

Livrare:

Raft de depozitare cu bare transversale. O bară diagonală pentru fiecare raft anexat.

Notă:

- **Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**

- **Ancoraj de podea recomandat Cod 990854.**
- **Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.**
- **Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

| | |
|--|--------------------|
| Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime | 1360 mm |
| Număr de rafturi de depozitare | 5 |
| Înălțimea raftului | 2000 mm |
| Structura raftului | Raft de bază |
| Număr de cadre profilate | 2 |
| Adâncimea raftului de depozitare | 600 mm |
| Adâncimea raftului | 600 mm |
| Lățimea raftului de depozitare | 1300 mm |
| Sarcina maximă pentru raft | 1300 kg |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 150 kg |
| Grosimea raftului de depozitare | 25 mm |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Model pentru montaj | Raft modular |
| Material | galvanizat |
| Caracteristici nume produs | Adâncime 600 mm |
| Tip produs | Raft de depozitare |

Accesorii

| | |
|---|-----------------|
| Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime x adâncime 200X600 mm | 990581 200X600 |
| Raft, galvanizat Lățime x adâncime 1300X600 mm | 990580 1300X600 |
| Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime x adâncime 500X600 mm | 990581 500X600 |

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime
× adâncime 300X600 mm

990581 300X600

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime
× adâncime 400X600 mm

990581 400X600

Picior de prindere

990852