

## Menghină paralelă LEINEN-JUNIOR, Lățimea bacurilor: 100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	967060 100
GTIN	2050002047457
Clasa articolului	97G

### Descriere

#### Execuție:

#### Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.

**Cu deschidere în spate.** Din fontă cenușie de înaltă calitate (Fontă cenușie 22) cu structură perlitică. **Ghidaj prismatic de precizie** lung și deosebit de exact.

Sprrijinire precisă în lagăre; șurub complet acoperit și protejat împotriva murdăriei. Șurub cu funcționare silențioasă cu filet trapezoidal (deschidere și închidere rapidă a fălcilor). Bacuri călite, striate / rectificate, care pot fi întoarse și înlocuite. Cu suprafață de nicovală mare, frezată plan. La utilizarea cu discul rotativ Cod 967070 orientabil la 360° și prin mecanismul cu cleme se poate fixa în orice poziție.

#### Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

#### Culoare:

Gri argintiu.

### Descriere tehnică

Sensul de deschidere	Cu deschidere în spate
Greutate	12 kg
Material	Fontă gri înalt rezistentă (GG 22)
Deschidere	140 mm
Adâncime de prindere	84 mm

Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	16 - 75 mm
Lățimea bacurilor	100 mm
Tip produs	Menghină paralelă

## Accesorii

Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghina LEINEN-JUNIOR Cod 967060 Recomandat pentru menghină Ref. 100	967510 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 100 mm	967724 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din poliuretan, striate Lățimea bacurilor 100 mm	967728 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din cauciuc, netede Lățimea bacurilor 100 mm	967727 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 100 mm	967723 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 100 mm	967722 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, netede, standard Lățimea bacurilor 100 mm	967721 100
Disc rotativ pentru menghină LEINEN-JUNIOR Lățimea bacurilor 100 mm	967070 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din pâslă, netede Lățimea bacurilor 100 mm	967726 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din poliuretan, prismatice Lățimea bacurilor 100 mm	967729 100
Pereche de bacuri de schimb cu șuruburi, care pot fi întoarse, striate / rectificat Lățimea bacurilor 100 mm	967080 100
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 100 mm	967711 100
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250

Placă suport pentru menghină

967330