



Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 100mm



Date comandă

Numărul de comandă	967260 100
GTIN	4045197694263
Clasa articolului	92H

Descriere

Execuție:

Forjată din oțel – incasabilă. Deschidere în față, cu fălci de prindere pentru țevi sudate.

Fălci de prindere frezate, călite la suprafață. Adâncime mare de prindere. Șurub puternic cu filet trapezoidal. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidare reglabilă; suprafață de nicovală lată, călită.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Accesorii opționale:

Fălci de prindere a țevelor Cod 967285.

Disc rotativ Cod 967280, etrier de fixare Cod 967290.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandat, consultați Cod 967550.

Descriere tehnică

Fălci de prindere a țevelor Cod 967285 fixează țevele cu Ø exterior	3/8 – 2.1/2 inch
Material	Oțel forjat în matriță
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Deschidere	125 mm
Greutate	6 kg

Lățimea bacurilor	100 mm
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 100	967280 100
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 100 mm	967711 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu, netede, standard Lățimea bacurilor 100 mm	967721 100
Pereche de bacuri pentru prinderea țevelor Recomandat pentru menghină Ref. 100	967285 100
Placă suport pentru menghină	967330
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin cauciuc, netede Lățimea bacurilor 100 mm	967727 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 100 mm	967723 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin pâslă, netede Lățimea bacurilor 100 mm	967726 100
Etrier de fixare individual Recomandat pentru menghină Ref. 100	967290 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin poliuretan, striate Lățimea bacurilor 100 mm	967728 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 100 mm	967722 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin poliuretan, prismatice Lățimea bacurilor 100 mm	967729 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 100 mm	967724 100