



## Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: GSR1821



### Date comandă

Numărul de comandă	070243 GSR1821
GTIN	3165140979412
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcționare pe dreapta/stânga.
- Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și afișarea nivelului de încărcare a acumulatorului.
- Reglare în mai multe trepte a momentului de rotație pentru înșurubare precisă.
- Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.
- Mâner moale.

Ergonomie excepțională și manevrare mai comodă datorită **designului compact**. **Frână de motor** pentru lucrări precise.

#### Avantaj:

Electronic Motor Protection.

#### Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător și L-BOXX.

#### Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și Cod 073863 – 073867.

### Descriere tehnică

Interval de turație treapta 2	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Moment maxim de rotație moale	21 Nm
Denumirea producătorului	GSR 18V-21
Moment maxim de rotație dur	55 Nm
Utilizare tipică	mediu
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Capacitate acumulator	2 Ah
Model constructiv motor	Motor DC cu 4 poli
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Greutate	1,7 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Interval de turație treapta 1	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	Motor CC cu 4 poli
USP2	Interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, cu 2 acumulatori, în L-Boxx

## Accesorii

Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Set starter încărcare wireless Tip GAL1830W	073862 GAL1830W
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18