

## Raft anexat, Adâncime 600 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2000/1300mm



### Date comandă

Numărul de comandă	990550 2000/1300
GTIN	4004514218001
Clasa articolului	96P

### Descriere

#### Execuție:

Cadru cu profil T și raft galvanizat. Cu o **greutate maximă de încărcare** de 250 kg pe fiecare raft. Niveluri de depozitare reglabile la interval de 25 mm. Asamblare rapidă datorită modelului ușor prin introducere.

**Greutate portantă pe raft:** la înălțimea 2000 mm 1300 kg, la 2500 mm 1700 kg, la 3000 mm 2300 kg.

#### Descriere:

#### Dimensiuni de montare:

**Raft de bază:** Lungime nominală + 60 mm

**Raft anexat:** Lungime nominală + 6 mm

**Adâncime totală cadru:** Adâncime nominală + 36 mm

#### Aplicație:

Ideal pentru industrie, meșteșugari, comerț, administrație, arhivă etc. cu utilizare optimă a spațiului.

#### Livrare:

Raft de depozitare cu bare transversale. O bară diagonală pentru fiecare raft anexat.

#### Notă:

- **Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**

- **Ancoraj de podea recomandat Cod 990854.**
- **Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.**
- **Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

## Descriere tehnică

Înălțimea raftului	2000 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	1306 mm
Număr de cadre profilate	1
Structura raftului	Raft anexat
Număr de rafturi de depozitare	5
Adâncimea raftului de depozitare	600 mm
Adâncimea raftului	600 mm
Lățimea raftului de depozitare	1300 mm
Sarcina maximă pentru raft	1300 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	250 kg
Grosimea raftului de depozitare	40 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 600 mm
Tip produs	Raft de depozitare

## Accesorii

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime × adâncime 310X600 mm	990583 310X600
---	----------------

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime × adâncime 410X600 mm	990583 410X600
---	----------------

	990583 510X600
--	----------------

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime  
× adâncime 510X600 mm

Plăci despărțitoare demontabile, fixe, galvanizate Înălțime  
× adâncime 210X600 mm

990583 210X600

Picior de prindere

990852